

Godkännanden och listningar



Tryck och temperatur

Ventilstandard:	Överensstämmer med MISS SP67 I BS EN 593:2009
Arbetstryck:	21 bar Kallvatten (ej tryckstöt)
Max. provtryck	42,8 bar/FM-standard 1112
Temperatur:	från -20 °C till 110 °C

Fabriksinställda UL-listade dubbla sabotageskydds brytare.
Ventil godkänd för inomhus- och utomhusbruk.
Fusionsbundet epoxybelagd interiör och exteriör, RAL3000, rillad.
Rörändar passar BS- eller ANSI-rörstorlek.

Materiallista

Komponent	Material
Signalväxellåda	Segjärn ASTM A536 65-45-12
Tätningmutter för nedre axel	WCB ASTM A216
Nedre axel	Rostfritt stål SS416
Spjäll	DI+EPDM
Övre axel	Rostfritt stål SS416
Hus	Segjärn ASTM A536 65-45-12
Axeltätning	EPDM
Tätningmutter för övre axel	WCB ASTM A216

Beställningsinformation

Storlek	Detaljnummer
10 (250)	7U99002230
12 (300)	7U99002231

Mått i mm och vikt i kg

DN	A	B	C	D	E	F	G	H	K	J	P	M	N	d	L	Vikt
250	260	200	45	273	268,3	19	12,7	126	232	290	125	102	12	22	159	37,40
300	300	240	45	324	318,3	19	12,7	161	252	350	150	125	14	24	165	72,7

